

# műanyag tömlő

## PEN-3/16-SW-150-CB

Cikkszám: 569882

FESTO

külső méretre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhöz, polietilén (élelmiszeripari alkalmazásra nem megengedett).



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	3/16
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.075 ft
Min.hajlítási sugár	0.039 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 145 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 140 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.1 oz/ft
Pneumatikus csatlakozás	For push-in connector outside diameter 3/16"
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE