

Műanyag tömlő PEN-5/8-BL-150-CB

Cikkszám: 569895

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső Ø, hüvelyk | 5/8 |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 0,41 Láb |
| Min. hajlítási sugár | 0,196 Láb |
| A tömlő tulajdonságai | energialáncokhoz alkalmas, nagyobb ciklusszámú alkalmazásokban |
| Vizsgálati feltételek tömlőhöz | Energialánchoz való alkalmasság: > 5 millió ciklus az FN 942021 szabvány szerint |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -14,4 000013...145 000013 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a gyártói nyilatkozat szerint: www.festo.com |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -22 °F...140 °F |
| A termék súlya hossz szerint | 000009 |
| Pneumatikus csatlakozó | 5/8" külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz |
| Szín | kék |
| Shore-keménység | D 52 +/-3 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömlő alapanyaga | PE |