

# műanyag tömlő PLN-5/16-NT-150-CB

Cikkszám: 569900

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Külső átmérő, inch                               | 5/16  |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 0.164 ft  |
| Min.hajlítási sugár                              | 0.082 ft  |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás                | -14.4 ... 203 Psi   |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség          | Lásd a bővített nyersanyag-információt  |
| Környezeti hőmérséklet                           | -22 ... 176 °F  |
| Gyártmány súlya a hosszról függően               | 0.231 oz/ft   |
| Pneumatikus csatlakozás                          | For push-in connector outside diameter 5/16"  |
| Szín   | natúr   |
| Shore keménység                                  | D 52 +/-3   |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform  |
| Material tubing                                  | PE  |