

# Műanyag tömlő

## PLN-5/32-SW-150-CB

Cikkszám: 569905

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/32
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.082 Fuß
Min.hajlítási sugár	0.039 Fuß
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 203 Psi
Tanúsítványt kiállító hely	TZW
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 176 °F
Engedély	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.065 oz/ft
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, cső	PE