

# műanyag tömlő PLN-5/8-SW-150-CB

Cikkszám: 569911

FESTO

nagy vegyianyag- és hidrolízisállóságú.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő, inch	5/8
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	0.311 ft
Min.hajlítási sugár	0.197 ft
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-14.4 ... 203 Psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz a <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-22 ... 176 °F
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.881 oz/ft
Pneumatikus csatlakozás	5/8" külső átmérőjű csatlakozó dugóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	PE