


Vezérlő FED-CECCAN

Cikkszám: 570400

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség | 5 - 85 % nem kondenzálódó |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 50 °C |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Ipari busz interfész | CAN |
| Ipari busz interfész, csatlakoztatástechnika | Csatlakozó Sub-D 9 sarkú |
| Ipari busz interfész, átviteli arány | 1 Mbit/s max. beállítható |
| Ethernet, csatlakozó dugó | RJ45 |
| Ethernet, száma | 1 |
| Ethernet, adatátviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet, támogatott protokollok | TCP/IP, EasyIP |
| Programozó szoftver | CoDeSys provided by Festo |
| Program nyelv | IEC 61131-3 szerint Áramúterv (KOP) Utasításlista (AWL) Strukturált szöveg Működési terv Sorrendvezérlő nyelv kiegészítő CFC |
| CPU adatok | 32 bit RISC processzor 24 MHz Watchdog |