



közlap VABF-S4-1-S

Cikkszám: 570851

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	26 mm
A következő szabványon alapul:	ISO 15407-2
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 10 bar
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	295 g
Felfogás fajtája: többszintű kiépítés	láncoló lapra egyedi csatlakozólapra
14 vezérlő levegő csatlakozás	26 mm-es csatlakozó lap ISO 15407-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 1	26 mm-es csatlakozó lap ISO 15407-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 4	26 mm-es csatlakozó lap ISO 15407-2 szerint
Pneumatikus csatlakozás 5	26 mm-es csatlakozó lap ISO 15407-2 szerint
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium ötvözet