


Dugasz FBS-SCRJ-PP-GS

Cikkszám: 571017

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	60 g
Terepibusz interfészre vonatkozó megjegyzés	PROFINET LWL
Ethernet kábel specifikációja	Optikai kábel Polimer szál 980/1000 µm Egyetlen huzal átmérője: 2,2 mm
Megengedett kábelátmérő	6.5 mm...9.5 mm
Védettség	IP65 IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Csapághőmérséklet	-40 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR TPE