


vezető tengely ELFR-...-55- -

Cikkszám: 571437

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Munkalöklet	50 ... 1,500 mm
Méret	55
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	siklócsapágy Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezető tengely hajtómű nélkül
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	1 ... 3 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Másodrendű nyomaték ly	38.3E+03 mm ⁴
Másodrendű nyomaték lz	41.18E+03 mm ⁴
Max.erő, Fy	300 N
Max.erő, Fz	300 N
Max. üresjárási-eltolási ellenállás	10 N
Referencia érték, haladási teljesítmény	5,000 km
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0 g
Alapsúly 0 mm löketnél	4,550 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	77 g
Material of profile	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material drive cover	Alumínium ötvözet eloxált
Material guide rail	Acél
Material slide	Alumínium ötvözet eloxált