

# kompakt henger

## ADNP-20-15-I-P-A


Cikkszám: 571973

Kifutó termék

FESTO

ISO 21287 szerint, helyzetérzékeléshez, a dugattyúrúdon belső menettel.

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Löklet                                     | 15 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 20 mm   |
| Dugattyúrúd menet                          | M6  |
| A következő szabványon alapul:             | ISO 21287   |
| Csillapítás                                | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon                  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Dugattyúrúd vég                            | Belső menet   |
| Konstrukciós felépítés                     | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                                    |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz  |
| Változatok                                 | egyoldalú dugattyúrúd   |
| Üzemi nyomás                               | 0.6 ... 10 bar  |
| Működési mód                               | kettősműködésű  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                         |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)          |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - Moderate corrosion stress   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C   |
| Felütközési energia a véghelyzetekben      | 0.16 J  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 141 N   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 188 N   |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 20 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 17 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 115 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 2 g   |
| Felfogási mód                              | választható/egyéb<br>átmenő furattal<br>belső menettel<br>tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5  |
| Anyag információ, fedél                    | PA erősítésű  |
| Anyag információ, tömítések                | TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | Alumínium ötvözet<br>eloxált  |
| Anyag információ, hengercső                | Alumínium ötvözet<br>simára oxidált                                     |