

Műanyag tömlő PAN-M-10X1,25-NT

Cikkszám: 572089

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	10 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	65 mm
Belső átmérő	7.5 mm
Min.hajlítási sugár	45 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 26 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-60 ... 100 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.035 kg/m
Szín	natúr
Shore keménység	D 65 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	Poliamid 12