

Műanyag tömlő PAN-M-12X1,5-NT

Cikkszám: 572090

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	12 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	70 mm
Belső átmérő	9 mm
Min.hajlítási sugár	50 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 26 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Környezeti hőmérséklet	-60 ... 100 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.051 kg/m
Szín	natúr
Shore keménység	D 65 +/-3
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ, cső	Poliamid 12