

Műanyag tömlő PAN-MF-6X1-SW-500

Cikkszám: 572093

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	6 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	35 mm
Belső Ø	4 mm
Min. hajlítási sugár	15 mm
Megfelel a szabványnak	DIN 73378-PA12-PHL
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Ásványi olaj
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-60 °C...100 °C
A termék súlya hossz szerint	0.016 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 65 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PA12-P