


adapter VAVE-C8-1R1

Cikkszám: 573194

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot kijelzése	LED
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Gyártmány súlya	3.5 g
Elektromos csatlakozás	4 pólusú / 2 pólusú M8 / - Dugó/aljzat
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	bronz