

# csatlakozó lécc

## VABM-L1-14G-G14-12-GR

Cikkszám: 573496

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	16 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	12
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,767 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	M5
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	M5
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet