


# tápcsatlakozó modul VMPAL-SP-QS5/16"

Cikkszám: 573646

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	23.2 mm
Hossz	107.3 mm
Integrált funkció	with electrical interlinking module
Szelep felépítése	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	50 g
Pneumatikus csatlakozás 1	5/16" külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material supply module	Alumínium ötvözet PA erősítésű