


adapter VMPAL-F20-G1/4

Cikkszám: 573914

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Csomagolási egység | 10 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Operating pressure | -13.05 ... 145 psi |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 55 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 18 mm-es patron |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Alumínium ötvözet |