


Lineáris portál DHSL-2-EGC80TB-EGSA50

Cikkszám: 574506

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 2
Hasznos terhelés	0 ... 2 kg
Hajtómű, Z tengely	EGSA-50
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 100 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-80-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm