


Lineáris portál DHSL-4-EGC80TB-EGC70BS

Cikkszám: 574516

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 4
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	EGC-70-BS
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 600 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-80-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm