

Lineáris portál DHSL-10-DGC32FAS-DGEA25

Cikkszám: 574526

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|-------------------------|
| Csoport | Lineáris portál 10 |
| Hasznos terhelés | 0 ... 10 kg |
| Hajtómű, Z tengely | DGEA-25 |
| Meghajtó rendszer, Z tengely | elektromos fogasszíj |
| Középhelyzet, Z tengely | tetszőleges |
| Lökét, Z tengely | 0 ... 800 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely | ± 0,05 mm |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely | ± 0,05 mm |
| Hajtómű, Y tengely | DGC-32-FA |
| Meghajtó rendszer, Y tengely | pneumatikus |
| Középhelyzet, Y tengely | egyszeres |
| Lökét, Y tengely | 0 ... 8,500 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely | ± 0,02 mm |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely | ± 0,02 mm |