


Lineáris portál DHSL-10-EGC120TB-EGC80BS

Cikkszám: 574529

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 10
Hasznos terhelés	0 ... 10 kg
Hajtómű, Z tengely	EGC-80-BS
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 400 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-120-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíj golyósvezetékekkel
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm