


Térbeli portál

DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Cikkszám: 574559

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.



Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Térbeli portál 50
Hasznos terhelés	0 ... 50 kg
Hajtómű, Z tengely	EGC-185-SP
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Lökét, Z tengely	0 ... 1,000 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,02 mm
Hajtómű, Y tengely	2x EGC-185-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel 2x
Középhelyzet, Y tengely	tetszőleges
Lökét, Y tengely	0 ... 1,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Hajtómű, X tengely	EGC-185-TB
Meghajtó rendszer, X tengely	elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel
Középhelyzet, X tengely	tetszőleges
Lökét, X tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely	± 0,08 mm