



# Bernoulli-megfogó OGGB-60-G18-2-Q

Cikkszám: 574564

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Csatlakozási helyzet	felső/oldalsó
Megfogó átmérője	60 mm
Üzemi nyomás	0 bar...6 bar
Névleges üzemi nyomás	1 bar
Levegőfogyasztás névleges üzemi nyomáson	110 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Hangnyomásszint névleges üzemi nyomás mellett	65 dB(A)
Hangteljesítményszint névleges üzemi nyomásnál	78 dB(A)
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	7 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson	15 N
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Helyettesítő csatlakozók	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Távtartó elem alapanyaga	NBR POM
Terméksúly	119 g