


# Többpólusú elosztó NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Cikkszám: 574586

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	24 mm
Magasság	23 mm
Hossz	87 mm
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
Állapotkijelző	Sárga LED
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	58 g
1. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, M8, 3 pólusos
2. elektromos csatlakozó	Egyenes csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	3 A
Teherbírás/bemenet	2 A
Védettség	IP68
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	Megerősített PBT
Ház színe	szürke
Tömítések alapanyaga	FPM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	nikkelezett és aranyozott
Aljzat alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz