



függőleges lefűvő lap VABF-L1-P7A13-M7

Cikkszám: 574594

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	10.5 mm
Szelephelyek max.száma	1
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	0.45 Nm
Gyártmány súlya	220 g
Pneumatikus csatlakozás 3	M7
Pneumatikus csatlakozás 5	M7
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material plate	Alumínium ötvözet