



Időkésleltető szelep VZO-3-PK-3

Cikkszám: 5754

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2 mm
Működtetés módja	pneumatikus
Szerkezeti felépítés	Ülékes szelep rugós visszatérítéssel
Átfedés	negatív átfedés
Tudnivaló a kényszerdinamizálásról	Kapcsolási gyakoriság: legalább 1/hét
Üzemi nyomás	2.5 bar...8 bar
Normál névleges átfolyás	60 l/min
Állítható késleltetési idő	0.25 s...5 s
Szünet időtartama a visszaállításhoz	50 ms
Időbeállítás ismétlési pontossága	± 0,5 s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	150 g
Rögzítés módja	választhatóan: Előlapí rögzítés a szerelőkereten
Pneumatikus csatlakozó	PK-3
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény