


kétkezes vezérlőtömb

ZSB-1/8-B

Cikkszám: 576656

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Működtetés fajtája	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszőleges
Biztonsági funkciók	Kétkezes működtetés
Biztonsági szint (PL)	Kétkezes működtetés/ 1-es kat., PLC
Operating pressure MPa	0.4 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	4 ... 8 bar
Normál névleges átváramlás	50 l/min
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU gépek irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Tanúsítványt kiállító hely	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Ütésállóság	Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	420 g
Felfogási mód	átmenő furattal belső menettel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	Alumínium présöntvény
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált