


hangtompító

UC-3/8-20

Cikkszám: 576759

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Átáramlás az atmoszférához képest	5,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	60 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	10.5 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Anyag megjegyzés	RoHS konform