


# csatlakozó hüvely NPQH-D-S6-E-P10

Cikkszám: 578318

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	4 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
Útmutatás az üzemi nyomáshoz	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Tanúsítványt kiállító hely	NSF C0523185
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint Water (liquid, free of ice)
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztaszoba kategória	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	lásd a megfelelőségi nyilatkozatot NSF/ANSI 169
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Gyártmány súlya	5.1 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Push-in sleeve diameter 6 mm
Pneumatikus csatlakozás 2	Push-in sleeve diameter 6 mm
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Brass, chemically nickel-plated