

l gyorscsatlakozó LCK-1/4-PK-4-KU

Cikkszám: 6261

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Névleges méret | 3.4 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő él |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktció | L-shape |
| Csomagolási egység | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 6 mm külső átmérőjű csőhöz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával |
| Material of union nut | POM |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | POM |