


villásfej SG-M4

Cikkszám: 6532

FESTO

hatlapú anyával, lengő henger felfogáshoz (dugattyúrúd oldali), DIN ISO 8140 szerint.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M4
A következő szabványon alapul:	ISO 8140
A következő szabványnak felel meg:	DIN 71752
Menetes csatlakozás	Belső menet: M4
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	8 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting pin	Acél Horganyzott
Material clevis	Acél Horganyzott
Material nut	Acél Horganyzott