


ÉS-tag ZK-1/8-B

Cikkszám: 6680

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	ÉS-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Rögzítés módja	átmenő furattal
Normál névleges átfolyás	550 l/min
Üzemi nyomás	1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	4,5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	45 g
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR