



# VAGY tag OS-PK-3

Cikkszám: 6684

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	VAGY funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Felfogási mód	átmenő furattal
Normál névleges átáramlás	120 l/min
Üzemi nyomás	1.6 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Névleges méret	2.4 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	9 g
Pneumatikus csatlakozás 3	PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR