


elosztó tömb

FR-4-3/8-B

Cikkszám: 6703

FESTO

sűrített levegő elosztásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Gyártmány súlya	75 g
Kimenetek száma	3
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény