

többszörös csatlakozó

KSV-8

Cikkszám: 7558

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Üzemi nyomás	-0,95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshöz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	128 g
Csatlakozók max.száma	8
Pneumatikus csatlakozás	PK-2 PK-3 PK-4
Szín	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform