


többszörös csatlakozó

KDVF-32-B

Cikkszám: 7565

FESTO

Az NÁ 2,3 és 4 műanyag csövek többszörös csőcsatlakozásához.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	4 mm
Üzemi nyomás	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	131 g
Csatlakozók max.száma	32
Pneumatikus csatlakozás	PK-2 PK-3 PK-4
Szín	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform