


Nyomáskapcsoló SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Cikkszám: 8000033

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méret	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított
Kapcsoló funkció	Küszöbérték fix hiszterézissel
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Bekapcsolási pont	0.25 bar
Max. bekapcsolási pont	0.4 bar
Min. kikapcsolási pont	0.05 bar
Max. DC kimeneti áram	1000 mA
Legkisebb terhelési áramerősség	2 mA 24 V-on
Rövidzárlat elleni védelem	nem
DC üzemi feszültségi tartomány	19.2 V...30 V
Póluscserre elleni védelem	nem
Elektromos csatlakozó	4 pólusú M12x1 Csatlakozó az EN 60947-5-2 szerint kerek kialakítás
Rögzítés módja	becsavarozható
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Terméksúly	80 g
Ház alapanyaga	Acél
Elektromos csatlakozó alapanyaga	POM
Beállítási lehetőségek	fixen beállítva
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L