

hajtás


EMGC-60-P-G10-SEC-67

Cikkszám: 8000616

Kifutó termék

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	67 mm
Elfordítási játék	0.5 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	10:1
Max. bemenő fordulatszám	6,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	16 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.29 kgcm2
Max. kimenő nyomaték	24 Nm
Max. hatásfok	94 %
Csavaró merevség	1.3 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	900 g
Interfész kód: Motor Out	60H
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform