

# handling modul EHMY-LP-EGC-80-TB-KF- -

Cikkszám: 8004612

FESTO



Minta ábrázolás

## Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	28.65 mm
Munkalöklet	200 ... 4,500 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Fogasszík nyúlás	0.24 %
Fogasszík osztás	3 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszikkal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	50 m/s <sup>2</sup>
Max.sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,08 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	350 N
Előtolási állandó	90 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform