

csatlakozó léc

VABM-L1-18W-G38-12-G

Cikkszám: 8004920

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret | 19 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 12 |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 2,785 g |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás | G1/8 |
| 82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |