

Mágnestekercs VACN-H1-A1-1

Cikkszám: 8022877

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	24 V DC: 11,9 W
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 10%
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása	(korlátozott munkaciklussal) -20 - 60°C
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...50 °C
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	2 Nm
Terméksúly	150 g
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint négyzet forma
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz