


mágnesteker

VACN-H1-A1-2A

Cikkszám: 8022878

FESTO

for 14 mm armature, connection pattern type A, to EN 175 301,
110 V AC/50-60 Hz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Ciklusidő	100 %
Teljesítmény tényező cos {fi}	0.7
Tekerics jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 36 VA, holding power: 18.5 VA
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Szennyeződés foka	3
Megengedett frekvencia ingadozás	+/- 10 %
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kiefeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Korlátozás: környezeti- és közeg hőmérséklet	-20 - 60 °C (korlátozott bekapcsolási időtartammal)
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Max.meghúzási nyomaték, csavarzat	2 Nm
Gyártmány súlya	150 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó DIN EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material solenoid coil	Réz Acél Hőre lágyuló műanyag
Material winding	Réz