

# Mágnestekercs VACN-H1-A1-3A

Cikkszám: 8022879

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Min. meghúzási idő	12 ms
Bekapcsolási időtartam	100%
cos teljesítménytényező {phi}	0.7
Tekercsparaméterek	230 V AC: 50/60 Hz, 36,0 VA húzóteljesítmény, 18,9 VA tartóteljesítmény
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Szennyezettségi fok	3
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 10%
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása	(korlátozott munkaciklussal) -20 - 60°C
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...50 °C
Csavarzatok max. meghúzási nyomatéka	2 Nm
Terméksúly	150 g
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint négyzet forma
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz