

Be-/kimeneti modul CDPX-EA-V2

Cikkszám: 8023321

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Telepítési mélység	34 mm
Magasság	89 mm
Hossz	41 mm
Engedély	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapóghőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 85% nem kondenzáló
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	80 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Digitális bemenetek száma	8
Digitális bemenetek, bemeneti jel késleltetés	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitális bemenetek, bemeneti feszültség/áram	24 VDC
Digitális bemenetek, névleges érték TRUE	12-30 VDC
Digitális bemenetek, névleges érték FALSE	0 V
Digitális bemenetek, elektromos leválasztás	igen
Digitális kimenetek, szám	7
Digitális kimenetek, érintkező	1 relé
Digitális kimenetek, kimeneti feszültség	12-30 V DC
Digitális kimenetek, kimeneti áram	0,5 A
Digitális kimenetek, potenciál leválasztás	igen
Digitális kimenetek, rövidzárlatvédelem	igen
Digitális kimenetek, túlterhelésállóság	igen