

p csatlakozó lécs VABM-B10-25-G12-10-P53

Cikkszám: 8026227

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	914 g
Felfogási mód	felfogó szöglettel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet