

# P-csatlakozóléc VABM-B10-25-N12-7-P53

Cikkszám: 8026233

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	7
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	668 g
Rögzítés módja	felfogó szögelemmel
1. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet