

# tápellátó lap

## VABF-B10-30-P1-G38

Cikkszám: 8026433

FESTO



### Adatlap

Jellemző	Érték
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Max.meghúzási nyomaték	6 Nm
Gyártmány súlya	40 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material supply plate	Alumínium présöntvény