


Lineáris portál EXCT-30- -

Cikkszám: 8026576

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	30
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Lineáris portál
Üzemi nyomás	-0.95 bar...8 bar
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,1 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Hangnyomás szint	78 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	10 °C...40 °C
Z-irányú max. folyamaterő	300 N
Névleges terhelés maximális dinamika esetén	3 kg
Rögzítés módja	felfogó készlettel horonyanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis