


**l csavarzat**  
**NPFC-L-2R12-M**  
Cikkszám: 8030226

**FESTO**



## Adatlap

Jellemző	Érték
Material threaded fitting	Horganyzott sárgaréz
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya	62 g
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	R1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform