

y csavarzat NPFC-Y-R12-2G12-MFF

Cikkszám: 8030234

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Material threaded fitting	Horganyzott sárgaréz
Csomagolási egység	10
Üzemi nyomás	-0.95 ... 50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya	138.5 g
Pneumatikus csatlakozás 1	R1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform